

Designation	Dimensions mm						Weight
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	B	f	M	
-	mm						kg
MB0	10	13,5	21	1	3	8,5	0,001
MB1	12	17	25	1	3	10,5	0,002
MB1A	12	17	25	1,2	3	10,5	0,002
MB2	15	21	28	1	4	13,5	0,003
MB2A	15	21	28	1,2	4	13,5	0,003
MB3	17	24	32	1	4	15,5	0,003
MB3A	17	24	32	1,2	4	15,5	0,003
MB4	20	26	36	1	4	18,5	0,004
MB4A	20	26	36	1,2	4	18,5	0,005
MB5	25	32	42	1,25	5	23	0,006
MB5A	25	32	42	1,8	5	23	0,009
MB6	30	38	49	1,25	5	27,5	0,008
MB6A	30	38	49	1,8	5	27,5	0,011
MB7	35	44	57	1,25	6	32,5	0,011
MB7A	35	44	57	1,8	6	32,5	0,016
MB8	40	50	62	1,25	6	37,5	0,013
MB8A	40	50	62	1,8	6	37,5	0,018
MB9	45	56	69	1,25	6	42,5	0,015
MB9A	45	56	69	1,8	6	42,5	0,021
MB10	50	61	74	1,25	6	47,5	0,016
MB10A	50	61	74	2,3	6	47,5	0,023
MB11	55	67	81	1,5	8	52,5	0,022
MB11A	55	67	81	2,5	8	52,5	0,037
MB12	60	73	86	1,5	8	57,5	0,024
MB12A	60	73	86	2,5	8	57,5	0,040
MB13	65	79	92	1,5	8	62,5	0,030
MB13A	65	79	92	2,5	8	62,5	0,050
MB14	70	85	98	1,5	8	66,5	0,032
MB14A	70	85	98	2,5	8	66,5	0,053
MB15	75	90	104	1,5	8	71,5	0,035
MB15A	75	90	104	2,5	8	71,5	0,058
MB16	80	95	112	1,75	10	76,5	0,046
MB16A	80	95	112	2,5	10	76,5	0,066
MB17	85	102	119	1,75	10	81,5	0,053
MB17A	85	102	119	2,5	10	81,5	0,076
MB18	90	108	126	1,75	10	86,5	0,061
MB18A	90	108	126	2,5	10	86,5	0,087
MB19	95	113	133	1,75	10	91,5	0,066
MB19A	95	113	133	2,5	10	91,5	0,094
MB20	100	120	142	1,75	12	96,5	0,077
MB20A	100	120	142	2,5	12	96,5	0,11
MB21	105	126	145	1,75	12	100,5	0,083
MB22	110	133	154	1,75	12	105,5	0,091
MB23	115	137	159	2	12	110,5	0,11
MBL24	120	135	152	2	14	115	0,07
MB24	120	138	164	2	14	115	0,11
MB25	125	148	170	2	14	120	0,12
MBL26	130	145	161	2	14	125	0,08
MB26	130	149	175	2	14	125	0,12
MB27	135	160	185	2	14	130	0,14
MBL28	140	155	172	2	16	135	0,09
MB28	140	160	192	2	16	135	0,14
MB29	145	172	202	2	16	140	0,17
MBL30	150	170	189	2	16	145	0,10
MB30	150	171	205	2	16	145	0,18
MB31	155	182	212	2,5	16	147,5	0,20
MBL32	160	180	199	2,5	18	154	0,14
MB32	160	182	217	2,5	18	154	0,22
MB33	165	193	222	2,5	18	157,5	0,24
MBL34	170	190	211	2,5	18	164	0,15
MB34	170	193	232	2,5	18	164	0,24
MBL36	180	200	222	2,5	20	174	0,16
MB36	180	203	242	2,5	20	174	0,26
MBL38	190	210	232	2,5	20	184	0,17
MB38	190	214	252	2,5	20	184	0,26
MBL40	200	222	245	2,5	20	194	0,22
MB40	200	226	262	2,5	20	194	0,28
MB44	220	250	292	3	24	213	0,35
MB48	240	270	313	3	24	233	0,46
MB52	260	300	342	3	28	253	0,64
MB56	280	320	362	3	28	273	0,74